

品番：EA940CE-132

品名：125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付)



販売価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/13 00:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WN1931
定格容量:20A 125V			
差込み口:1個			
サイズ:48×110×30(D)mm			
送り端子なし			
フルカラー3個用プレート適合			
仕様:接地アースターミナル付			
15A/20A兼用タイプ			
適用電線: φ2、2.6mm Cu単線専用			
電線、接地端子:速結式ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.