

品番 : EA940CE-137

品名 : 250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)



販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/15 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1155ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WN1932
定格容量	20A 250V	適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル 電源線: φ 2.0mm、φ 2.6mm Cu単線専用 アース線: φ 1.6mm、φ 2.0mm、φ 2.6mm Cu単線専用
サイズ	48×110×31(D)mm		
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント			
フルカラー3個用プレート適合			
送り端子なし			
ねじなし端子式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

