品番: EA940CE-138

品名: 250V/20A 埋込コンセント(接地付)



販売価格	1,040円(税抜)/1,144円(税込)					
カタログ価格	1,040円(税抜)/1,144円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/22 05:49現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1200ページ					





## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WN19323
定格容量	20A 250V	適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル 電源線: φ2.0mm、φ2.6mm Cu単線専用アース線: φ1.6mm、φ2.0mm、φ2.6mm Cu単線専用
サイズ	44×68.7×31(D)mm		

15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント (ワンタッチプレート・取付枠用)

フルカラー3個用プレート適合

送り端子なし

ねじなし端子式

## 株式会社エスコ