

品番：EA940CG-246A

品名：125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P抜止)



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/05 19:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1167ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WG888281W
定格容量	15A・125V(1500Wまで)	差込口	接地2P(抜止)
コード密着時長さ	800mm±100mm	コード最大引き伸ばし時長さ	1800mm±100mm
引掛コンセント用			
露出・埋込両用タイプ			
ワイヤー入りカールコードで上下に動くコンセント			
天井から電源がとれて配線スッキリ!			
フランジを分離することができるので、取り付けも簡単。			
店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)、事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などにおすすめです。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.