

品番 : EA940CG-7A

品名 : AC125V/15A 防雨型コンセント(2口/抜止・接地付)



販売価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 00:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1204ページ		



仕様

メーカー	神保電器(JIMBO)		
定格容量	15A 125V		
アースターミナル付			
差し込み	抜け止め2個	サイズ	76×59×120(H)mm
防雨型			
露出・埋込兼用			
プラグが差し込みやすい半透明カバー付			
扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止します。			
絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付できます。			

代替品

	品番 EA940CG-23 コメント
--	-----------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.