


品番：EA940CS-311

品名：213x366mm ウォールボックス



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,270円(税抜) / 4,697円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,270円(税抜) / 4,697円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 13:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1140ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|----------------------------|
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-3DM |
| 取付スペース | ELB:3P・100AF×1 | ボックス外形寸法 | 366×224×140mm |
| 有効深さ | 86~114mm | 重量 | 1340g |
| バンド通し穴 | 裏面にあり (通し穴幅:10mm) | ノック径 | 下部: φ27mm×4 背面: φ21mm×4 |
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | ミルキーホワイト |
| タテ型 | | | |
| 常設に適したスッキリデザイン | | | |
| 器具の取付位置自在。取り外し可能な樹脂製基台を採用 | | | |
| 取付自在板は正面から脱着できます | | | |
| 本体と屋根は一体型です。 | | | |
| 防雨型 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

