


品番：EA940CS-315

品名：293x313mm ウォールボックス(防雨型)



販売価格	5,140円(税抜)／ 5,654円(税込)		
カタログ価格	5,140円(税抜)／ 5,654円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 01:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1140ページ		



仕様

メーカー	未来工業	型番	WB-12DM
取付スペース	ELB:3P・60AF×2	ボックス外形寸法	313×293×116mm
重量	1380g	バンド通し穴	裏面にあり (通し穴幅:10mm)
ノック径	下部: φ27mm×5 背面: φ28mm×4、φ23mm×4	材質	ABS樹脂
カラー	ミルキーホワイト		
ヨコ型			
常設に適したスッキリデザイン			
器具の取付位置自在。取り外し可能な樹脂製基台を採用			
取付自在板は正面から脱着できます			
本体と屋根は一体型です。			
防雨型			

