

品番 : EA940D-40Y

品名 : 1a-1b/30mm θ° プッシュロックターンリセットスイッチ(黄)



販売価格	4,380円(税抜) / 4,818円(税込)		
カタログ価格	4,380円(税抜) / 4,818円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1242ページ		



仕様

メーカー	IDEC	型番	AVN311NY
定格容量	600V/10A	押ボタン色	黄色
ボタン形状	丸型/大型 (プッシュロックターンリセット形)	ボタン径	40mm
接点構成	1a1b	接点仕様	銀接点
端子形状	M3.5ねじ端子	保護構造	IP65
取付穴サイズ	Φ30mm		
RoHS適合品			
【プッシュロックターンリセット形】 ボタンを押すとその状態でロックされ、右へ回すとリセット復帰されます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.