

品番：EA940DA-155A

品名：125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/11/29 16:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1239ページ | | |



押しボタンスイッチは、基板の上の押しボタンとして
使用されます。このスイッチは、多層基板に
適合します。また、スイッチには二通りの動作の確
定があり、通常動作は「ON」状態となり、
なるタイプ押しボタン（押し）している際、ON
になるタイプ押しボタンの使用が可能です。

仕様

| | | | |
|---|---|--------|---------------------------------------|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MB-N15S1W |
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、 交換機、電気計測器、制御盤などに | 定格容量 | 3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC |
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-〈ON〉 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネルカット | φ6.5mm |
| パネル厚 | 1~6mm | サイズ | φ29.5×7.9×13mm(操作部除く) |
| 使用温度範囲 | -30~85℃ | | |
| 防水形(IP67適合) | | | |
| ボタンは別売になります。(EA940DA-150A~-150M) | | | |
| スイッチ特性の〈〉はモメンタリになります。 | | | |
| ・特殊銀合金の接点 ・端子間絶縁性の向上 ・内部機構:シーソー方式 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.