


品番：EA940DA-158A

品名：125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,430円(税抜) / 1,573円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,430円(税抜) / 1,573円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/05 09:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1193ページ | | |



押しボタンスイッチは、基板の上の押しボタンとして
使用されます。このスイッチは、多極多回路の
スイッチです。また、スイッチには二通りの動作の機
能があり、通常動作は「ON」押しボタンによる
ON動作と「OFF」押しボタンによるOFF動作
によるON/OFF動作が可能です。

仕様

| | | | |
|---------|---|--------|---------------------------------------|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MB-N22S1W |
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用されます。 | 定格容量 | 3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC |
| 極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
| 動作方式 | オルタネート形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネルカット | φ6.5mm |
| パネル厚 | 1~6mm | サイズ | φ29.5×12.7×13mm(操作部除く) |
| 使用温度範囲 | -30~85℃ | | |

防水形(IP67適合)

ボタンは別売になります。(EA940DA-150A~-150M)

- ・特殊銀合金の接点
- ・端子間絶縁性の向上
- ・内部機構:シーソー方式

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.