

品番：EA940DA-32A

品名：AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光緑)



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/11/01 08:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1258ページ		



押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。

● 接点の接続
種類 1a1b (常時閉接点) 押し込みで常閉接点が入る
種類 1a1b (常時開接点) 押し込みで常開接点が入る
種類 1a1b (常時閉接点) 押し込みで常閉接点が入る
種類 1a1b (常時開接点) 押し込みで常開接点が入る



仕様

メーカー	IDEC	型番	ALN22211DNG
ボタン色	緑	使用定格電圧	AC/DC24V
接点構成	1a1b	保護構造	IP65
端子ねじサイズ	M3.5	動作方式	モメンタリ形
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)	押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。		
パネルカットφ30mm用			
LED AC/DC24V球付			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

