


品番 : EA940DB-2A

品名 : AC100/110V LED表示灯(緑)



販売価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
カタログ価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1197ページ		



仕様

メーカー	IDEC	型番	APN116DNG
定格電圧	AC100/110Vトランス式	色	緑
レンズ部形状	丸型/突型	保護構造	IP65
端子形状	M3.5ねじ端子	取付穴サイズ	φ30mm
LED照明			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA940DB-2B コメント AC/DC 100/120V ダイレクト式
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.