

品番：EA940DB-78R

品名：φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 270円(税抜) / 297円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 270円(税抜) / 297円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/13 04:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|   |         |      |            |
|---|---------|------|------------|
| メーカー  | サトーパーツ  | 型番   | DB-1-N-CHR |
| パネルカット  | φ 5.1mm | 端子金具 | LEDリード線    |
| パネル取付方法   | ナット締め付け | 取付板厚 | 3.5mmまで    |
| 本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用下さい。 |         |      |            |
| 使用電圧・設定電流は、添付の                                      |         |      |            |
| 仕様(PDF)でご確認下さい。                                     |         |      |            |
| 型式  | DB1NCH  | 色    | 赤          |

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA940DB-78RA<br><b>コメント</b> 変更点: 台座色、黒→白 |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.