

品番 : EA940DB-78RA

品名 : ϕ 8.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)



販売価格	750円(税抜)／825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜)／825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2025/12/14 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-1-F-CHR
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC500V(1分間)
端子金具	LEDリード線 (□0.5)	パネル取付方式	ナット締め付け
パネルカット	ϕ 8.1mm	取付板厚	1.5~3.5mm
ナット締付トルク	0.7N·m	ナット二面幅	10mm
レンズ径	ϕ 5mm砲弾型LEDレンズ	色	本体色:クローム レンズ色:赤

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.