品番: EA940DB-79RA

品名: φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)



販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)						
カタログ価格	950円(税抜)/1,045円(税込)						
在庫数	最新在庫: 19 (2025/11/05 19:27現在)						
商品入数	1	販売単位	個				
カタログページ							











仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-9-F-CHR
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC500V (1分間)
本体材質	黄銅	端子金具	LEDリード線 (□0.5)
パネル取付方式	ナット締め付け	パネルカット	φ 6.1mm
取付板厚	1.5mm~1.8mm	ナット締付トルク	0.6N·m
ナット二面幅	8mm	レンズ径	φ 3mm砲弾型LEDレンズ
色	本体色:クローム レンズ色:赤		

代替品



品番 EA940DB-79GA

コメント 先端部の色違い(赤→緑)

株式会社エスコ