


品番：EA940DD-2

品名：AC200～220V 電磁ブザー



販売価格	9,870円(税抜) / 10,857円(税込)		
カタログ価格	9,870円(税抜) / 10,857円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 16:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		



#### 仕様

メーカー	IDEC	型番	AZ12N
定格電圧	AC200V～220V (50/60Hz)	吹鳴時間	連続5分間
音量	90dB	消費電力	8.5VA
使用温度	-10～40℃ (但し、氷結しないこと)	絶縁抵抗	100MΩ
耐電圧	AC2000V・1分間 充電部と非充電部	材質と色彩	本体:鉄鋳物製 キャップ:マンセル記号7.5BG6/1.5
保護構造	IP65	重量	350g
φ30mm用ブザー			
振動板式の電磁式			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.