


品番：EA940DE-21

品名：AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(レッド)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 500円(税抜)／ 550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 500円(税抜)／550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 306 （2025/12/16 23:31現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1245ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|------|-----------|
| ベース形状 | BA9S(スワンベース) | カラー | レッド |
| 発光波長 | 640nm | 光度 | 145mcd |
| 消費電流 | 12mA | 内部回路 | 2S |
| 動作温度 | −20〜55℃ | 使用電圧 | 24V AC/DC |
| 入力電圧 | 24VAc(絶対最大定格) | 全長 | 20.5mm |
| 照光押ボタンスイッチ、表示灯用 | | | |
| 高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。 | | | |
| 入力電圧AC/DC併用に対応しています。 | | | |
| 無極性タイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.