


品番：EA940DE-23

品名：AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)



販売価格	500円(税抜)／ 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜)／550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/02/28 11:02現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		



仕様

ベース形状	BA9S(スワンベース)	カラー	アンバー
発光波長	590nm	光度	130mcd
消費電流	12mA	内部回路	2S
動作温度	−20〜55℃	使用電圧	24V AC/DC
入力電圧	24VAc(絶対最大定格)	全長	20.5mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用			
高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。			
入力電圧AC/DC併用に対応しています。			
無極性タイプ			

代替品

	品番	EA940DE-22
	コメント	カラー: オレンジ

