


品番 : EA940DE-4

品名 : AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/28 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		



仕様

ベース形状	BA9S(スワンベース)	カラー	グリーン
発光波長	523nm	光度	150mcd
消費電流	15mA	内部回路	1S
動作温度	-20~60℃	使用電圧	6V AC/DC
入力電圧	6VAc(絶対最大定格)	全長	20.5mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用			
高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。			
入力電圧AC/DC併用に対応しています。			
無極性タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.