


品番 : EA940DE-74

品名 : AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2025/07/05 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



#### 仕様

ベース形状	E10(エジソンベース)	カラー	グリーン
発光波長	523nm	光度	130mcd
消費電流	12mA	内部回路	1S
動作温度	-20~55℃	使用電圧	24V AC/DC
全長	23mm	入力電圧	25.2VAc(絶対最大定格)
照光押ボタンスイッチ、表示灯用			
入力電圧AC/DC併用に対応しています。			
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.