


品番 : EA940DE-75

品名 : AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(ブルー)



販売価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/29 10:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		



仕様

ベース形状	E10(エジソンベース)	カラー	ブルー
発光波長	468nm	光度	30mcd
消費電流	12mA	内部回路	1S
動作温度	-20~55℃	使用電圧	24V AC/DC
全長	23mm	入力電圧	25.2VAc(絶対最大定格)

照光押ボタンスイッチ、表示灯用

入力電圧AC/DC併用に対応しています。

高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。

代替品

	<p>品番 EA940DE-75A</p> <p>コメント 変更点:光度、消費電流、全長等</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

