


品番 : EA940DE-92

品名 : AC/DC100V/E10(22mm) LEDランプ(オレンジ)



販売価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
カタログ価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2025/05/24 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



#### 仕様

ベース形状	E10(エジソンベース)	カラー	オレンジ
発光波長	610nm	光度	340mcd
消費電流	3.9mA	動作温度	-20~50℃
使用電圧	100V AC/DC	入力電圧	110VAc(絶対最大定格)
全長	22mm		

照光押ボタンスイッチ、表示灯用

入力電圧AC/DC併用に対応しています。

高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.