


品番：EA940DE-94

品名：AC/DC100V/E10(22mm) LEDランプ(グリーン)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,170円(税抜)／1,287円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,170円(税抜)／1,287円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/19 11:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1245ページ                      |      |   |



仕様

|                                     |              |      |                |
|-------------------------------------|--------------|------|----------------|
| ベース形状                               | E10(エジソンベース) | カラー  | グリーン           |
| 発光波長                                | 523nm        | 光度   | 45mcd          |
| 消費電流                                | 3.4mA        | 動作温度 | -20～50℃        |
| 使用電圧                                | 100V AC/DC   | 入力電圧 | 110VAc(絶対最大定格) |
| 全長                                  | 22mm         |      |                |
| 照光押ボタンスイッチ、表示灯用                     |              |      |                |
| 入力電圧AC/DC併用に対応しています。                |              |      |                |
| 高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。 |              |      |                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.