



品番：EA940DF-102

品名：4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイス用)



販売価格	7,270円(税抜) / 7,997円(税込)		
カタログ価格	7,270円(税抜) / 7,997円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/30 23:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1198ページ		



仕様

メーカー	パトライト(春日電機)	型番	COB62
使用電圧/使用電流	AC220V/2A AC440V/1A	定格絶縁電圧	AC500V
定格通電電流	5A	絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧	AC2500V 1分間	ボタン数	4点(2組)
付属ケーブルブッシュ (適合ケーブル径範囲)	C15 (φ14.3~φ15.5)	付属文字板	上・下・東・西・南、北
接点構成	1a-1a-1a-1a	接続端子	M4ねじ(圧着端子式)
耐振動	誤動作: 10~55Hz 複振幅1.0mm	耐衝撃	耐久: 500m/s ² 誤動作: 100m/s ²
周囲温度	-15℃~40℃	相対湿度	45~85%RH
サイズ	69×305×47mm	重量	340g
材質	ケース: 高衝撃性ABS樹脂 ケース締め付けねじ: ステンレス ケーブルブッシュ: 合成ゴム	保護構造	IP65 (防雨形) ※適合ケーブルブッシュ使用時。

ホイス用押しボタン開閉器(電動機間接操作用)

ユニット固定式(ボタンパッキン内蔵構造)

あらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。

上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。

ケースは耐衝撃性ABSで軽くて感電の危険がありません。

JIS C 8201-5-1適合品

NECA C4520適合品

JIS C 0920適合品

PSE適合品

RoHS10対応品

※「電動機間接操作」は、電磁開閉器などを介して間接的にホイストなどを操作する押ボタン開閉器のことで電動機の容量を問いません。

※ ネームプレートには電気用品安全法上の定格 (AC 250V 5A) のみ表示されています。

※適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.