品番: EA940DG-120

品名:[TH-1用]DINレールカッター(電動/手動切替式)



販売価格	53,600円(税抜)/58,960円(税込)				
カタログ価 格	53,600円(税抜)/58,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/15 01:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1232ページ				















## 仕様

切断可能タイプ	TH-1	重量(kg)	1.825
切断対象材	オムロン:PFP50N·PFP100N 因幡電機:IXDA パトライト:TXDA2·TXDA2AN カメダデンキ:DA-14シリーズ 興和化成:KBR-T1·KBR-K1	サイズ	240×65×140(H)mm
材質	合金鋼		

アルミDINレール切断用

インパクトドライバー(14.4V以上)と手動のどちらでもカット可能

最小型で手軽に持ち運びできます。ツールバックにも入る大きさです。

## 代替品



品番 EA940DG-120B

コメント 品番変更