

品番：EA940DG-120

品名：[TH-1用]DINレールカッター-(電動/手動切替式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 53,600円(税抜) / 58,960円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 53,600円(税抜) / 58,960円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/12 23:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|                                   |   |        |                 |
|-----------------------------------|---|--------|-----------------|
| 切断可能タイプ                           | TH-1  | 重量(kg) | 1.825           |
| 切断対象材                             | オムロン:PFP50N・PFP100N<br>因幡電機:IXDA<br>パトライト:TXDA2・TXDA2AN<br>カメダデンキ:DA-14シリーズ<br>興和化成:KBR-T1・KBR-K1 | サイズ    | 240×65×140(H)mm |
| 材質                                | 合金鋼   |        |                 |
| アルミDINレール切断用                      |   |        |                 |
| インパクトドライバー(14.4V以上)と手動のどちらでもカット可能 |   |        |                 |
| 最小型で手軽に持ち運びできます。ツールバックにも入る大きさです。  |   |        |                 |

#### 代替品

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 品番 EA940DG-120B<br>コメント 品番変更 |
|--|------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

