


品番：EA940DG-170A

品名：[TH-2タイプ用] DINレールカッター



販売価格	81,100円(税抜) / 89,210円(税込)		
カタログ価格	81,100円(税抜) / 89,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/12 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1186ページ		



### 仕様

メーカー	小山刃物製作所 (Mokuba)	型番	D-115
切断可能タイプ	TH-2	サイズ	500×100×109(H)mm
重量	5.0kg	切断対象材	IDEC: BAA1000 JAPPY(因幡電機): IODA-II DB パトライト: JXDA・JXDB・JXDC・JXDD カメダデンキ: DA-15シリーズ 興和化成: KBR-M1・KBR-W1
アルミDINレール切断用			
電源不要の手動式カッター			
レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。			
特殊倍力機構で切断力大幅アップ			
バリ取り不要で打粉や火花も出ません。			
持ち運びやすいコンパクトモデル			
480mmガイドスケール付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

