品番: EA940DG-170A

品名: [TH-2タイプ用] DINレールカッター



販売価格	<b>82,100円</b> (税抜)/90,310円(税込)				
カタログ価 格	82,100円(税抜)/90,310円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/13 18:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ					









## 仕様

切断対象材	IDEC:BAA1000 JAPPY(因幡電機):IODA-II DB パトライト:JXDA・JXDB・JXDC・JXDD カメダデンキ:DA-15シリーズ 興和化成:KBR-M1・KBR-W1	切断可能タイプ	TH-2			
サイズ	500×100×109(H)mm	重量	5.0kg			
アルミDINレール切断用						
特殊倍力機構で切断力大幅アップ						
持ち運びやすいコンパクトモデル						
バリ取り不要で打粉や火花も出ません						
480mmガイドスケール付						
替刃式、スケール付						
電源不要						

## 株式会社エスコ