

品番 : EA940DG-170A

品名 : [TH-2タイプ用] DINレールカッター



販売価格	81,100円(税抜)／89,210円(税込)		
カタログ価格	81,100円(税抜)／89,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/26 09:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1186ページ		



仕様

切断対象材	IDECA: BAA1000 JAPPY(因幡電機): IODA-II DB パトライト: JXDA・JXDB・JXDC・JXDD カメダデンキ: DA-15シリーズ 興和化成: KBR-M1・KBR-W1	切断可能タイプ	TH-2
サイズ	500×100×109(H)mm	重量	5.0kg
アルミDINレール切断用			
特殊倍力機構で切断力大幅アップ			
持ち運びやすいコンパクトモデル			
バリ取り不要で打粉や火花も出ません			
480mmガイドスケール付			
替刃式、スケール付			
電源不要			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.