

品番：EA940DH-104A


品名：125V/6A 単極双投/トグルスイッチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 685円(税抜) / 754円(税込) | | |
| カタログ価格 | 685円(税抜) / 754円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 20:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1194ページ | | |



※このスイッチは、基板への取付スイッチとして
設計されています。このスイッチは、多岐用途で
使用されます。また、スイッチには二通りの動作の
動作方法（モメンタリ形とレバー形）があり、
必要に応じて（ご注文時）お選びいただけます。
なお、タイプ別（レバー形）と、同じ型番のスイッチ
によるタイプ別（モメンタリ形）があります。



仕様

| | | | |
|--------|---|------------|---------------------------------------|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-N15S1S |
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、 交換機、電気計測器、制御盤などに | 接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-〈ON〉 |
| 動作方法 | モメンタリ形 | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ6.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.5mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -30~85℃ |

スイッチ特性の〈 〉は モメンタリになります。

- ・軽快な切替え動作
- ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
- ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
- ・内部構造:シーソー方式

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

