品番: EA940DH-105A

品名: 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ



販売価格	900円(税抜)/990円(税込)				
カタログ価 格	900円(税抜)/990円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/29 16:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1240ページ				









仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-N18S1S
用途	OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、 交換機、電気計測器、制御盤などに	接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
極数	単極双投	スイッチ特性	⟨ON⟩-OFF-⟨ON⟩
動作方法	モメンタリ形	操作部形状	レバ一形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ 6.5mm	取付可能パネル厚目安	最大5.5mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30~85℃

スイッチ特性の〈 〉は モメンタリになります。

- ・軽快な切替え動作
- ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
- ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
- ・内部構造:シーソー方式

RoHS対応品