

品番：EA940DH-106

品名：125V/6A 単極双投/トグルスイッチ



販売価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
カタログ価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



※押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-2019
極数	単極双投	スイッチ特性	ON-OFF-〈ON〉
接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC	パネルカット	6.5mm
端子形状	ハンダ端子	接触抵抗	10mΩ以下
接点仕様	銀	使用温度範囲	-30~85℃
操作部形状	基本レバー	パネル取付方法	ねじ取付け
パネル取付穴寸法目安	φ6.5mm	取付可能パネル厚目安	最大5.5mm
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)	押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。		
スイッチ特性の〈〉は モメンタリになります。			

代替品



品番 EA940DH-106A

コメント 変更点:機械的開閉耐久性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.