



品番：EA940DH-109

品名：125V/6A 2極双投/トグルスイッチ



販売価格	845円(税抜)／930円(税込)		
カタログ価格	845円(税抜)／930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 19:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



※ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-2025
パネルカット	6.5mm	端子形状	ハンダ端子
接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 4A 30V DC	接触抵抗	10mΩ以下
スイッチ特性のくゝはモメンタリになります。			
極数	2極双投	スイッチ特性	ON-〈ON〉
動作方式	モメンタリ形	動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)	押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。

代替品

	品番	EA940DH-109A
	コメント	変更点:機械的開閉耐久性



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.