



品番：EA940DH-109A

品名：125V/6A 2極双投/トグルスイッチ



販売価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
カタログ価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



※本カタログは、最新型の内部スイッチとして
記載しておりますが、今後変更となる
可能性があります。またスイッチには、動作時の
騒音や、動作時の発熱など、動作時の注意
事項を必ずご確認ください。詳しくは
各製品の仕様書をご覧ください。

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-N25S1S
用途	OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、 交換機、電気計測器、制御盤などに	接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
極数	2極双投	スイッチ特性	ON-〈ON〉
動作方法	モメンタリ形	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ6.5mm	取付可能パネル厚目安	最大5.5mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30~85℃

スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。

- ・軽快な切替え動作
- ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
- ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
- ・内部構造:シーソー方式

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

