

品番：EA940DH-121A

品名：125V/6A 単極双投トグルスイッチ(フラットレバー型)



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-N12S1E
用途	OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに	接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 4A 30V DC
極数	単極双投	スイッチ特性	ON-ON
操作部形状	フラットレバー	端子部形状	はんだ端子
パネル取付方法	ねじ取付け	パネルカット	φ6.5mm
取付可能パネル厚目安	最大5.5mm	接触抵抗	10mΩ以下
使用温度範囲	-30~85℃		
・軽快な切替え動作 ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部構造:シーソー方式			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

