

品番：EA940DH-124A

品名：125V/6A 2極双投トグルスイッチ(フラットレバー型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 995円(税抜) / 1,095円(税込) | | |
| カタログ価格 | 995円(税抜) / 1,095円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 21:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1194ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-N23S1E |
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに | 接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
| 極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-OFF-ON |
| 操作部形状 | フラットレバー形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネルカット | φ6.5mm |
| 取付可能パネル厚目安 | 最大5.5mm | 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -30~85℃ | | |
| ・軽快な切替え動作 ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部構造:シーソー方式 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

