品番: EA940DH-133

品名:125V/6A 2極双投トグルスイッチ(レバーロック型)



| 販売価格 | 1,400円(税抜)/1,540円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,400円(税抜)/1,540円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/07/05 17:53現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | | | | | |



仕様

| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-2022L | | |
|--------------|---------------------------------------|--------|---------|--|--|
| パネルカット | 6.5mm | 端子形状 | ハンダ端子 | | |
| 接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 4A 30V DC | 接触抵抗 | 10mΩ以下 | | |
| 誤動作防止レバーロック型 | | | | | |
| 極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-ON | | |

代替品



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.