

品番：EA940DH-204

品名：125V/15A 2極単投/トグルスイッチ



販売価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	S-21A
接点容量	15A 125V AC 15A 250V AC 15A 30V DC	極数	2極単投
スイッチ特性	ON-OFF	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ12.5mm	取付可能パネル厚目安	最大4mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-10～70℃
・特殊な端子加締方式:二重固定加締 ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部機構:シーソー方式			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.