

品番：EA940DH-215

品名：125V/20A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)



販売価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
カタログ価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/03 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1240ページ		



カタログ訂正 25/05/26 ●パネルカット…(誤)12.2mm (正)12.5mm (No.56 1115)

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	S-6AW
接点容量	20A 125V AC 10A 250V AC 20A 30V DC	極数	2極双投
スイッチ特性	ON-ON	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ 12.5mm	取付可能パネル厚目安	最大4mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30~70℃
付加機能:パネルシール			
・レバー下降防止機構 ・耐オゾン、耐寒性に配慮			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

