

品番：EA940DH-244

品名：125V/15A 2極単投/トグルスイッチ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/24 04:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1194ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |  |            |         |
|--------|--|------------|---------|
| メーカー   | NKKスイッチズ                                 | 型番         | S-331T  |
| 接点容量   | 15A 125V AC<br>15A 250V AC<br>15A 30V DC | 極数         | 2極単投    |
| スイッチ特性 | ON-OFF                                   | 操作部形状      | レバー形    |
| 端子部形状  | ねじ端子                                     | パネル取付方法    | ねじ取付け   |
| パネルカット | φ12.5mm                                  | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.7mm |
| 接触抵抗   | 10mΩ以下                                   | 使用温度範囲     | -10~70℃ |

- ・特殊な端子加締方式:二重固定加締
- ・特殊銀合金の接点:安定した接触抵抗
- ・内部機構:シーソー方式

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.