

品番 : EA940DH-246

品名 : 125V/15A 2極双投/トグルスイッチ



販売価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 03:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1240ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	S-333T
接点容量	15A 125V AC 15A 250V AC 15A 30V DC	極数	2極双投
スイッチ特性	ON-OFF-ON	操作部形状	レバー形
端子部形状	ねじ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ 12.5mm	取付可能パネル厚目安	最大5.7mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-10~70°C
<ul style="list-style-type: none">・特殊な端子加締方式:二重固定加締・特殊銀合金の接点:安定した接触抵抗・内部機構:シーソー方式			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.