

品番：EA940DH-251

品名：125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/31 06:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1195ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                                |        |   |
|--|--------------------------------|--------|---|
| メーカー   | NKKスイッチズ                       | 型番     | WT-12AS                                 |
| 用途   | 工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに | 接点容量   | 10A 125V AC<br>6A 250V AC<br>10A 30V DC |
| 極数   | 単極双投                           | スイッチ特性 | ON-ON                                   |
| 操作部形状  | レバー形                           | 端子部形状  | はんだ端子                                   |
| パネル取付方法  | ねじ取付け                          | パネルカット | φ12.5mm                                 |
| 取付可能パネル厚目安   | 最大4mm                          | 接触抵抗   | 10mΩ以下                                  |
| 使用温度範囲   | -30~70℃                        |        |   |
| 全防水  |                                |        |   |
| 付加機能: パネルシール<br>・強制開離機構<br>・バウンス防止機構<br>・レバー下降防止機構 |                                |        |   |
| RoHS対応品  |                                |        |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

