

品番：EA940DH-254

品名：125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/31 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1195ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	WT-13AT
用途	工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに	接点容量	10A 125V AC 6A 250V AC 10A 30V DC
極数	単極双投	スイッチ特性	ON-OFF-ON
操作部形状	レバー形	端子部形状	ねじ端子
パネル取付方法	ねじ取付け	パネルカット	φ12.5mm
取付可能パネル厚目安	最大4mm	接触抵抗	10mΩ以下
使用温度範囲	-30~70℃		
全防水			
付加機能: パネルシール ・強制開離機構 ・バウンス防止機構 ・レバー下降防止機構			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

