



品番 : EA940DH-433

品名 : 125V/10A 2極单投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)



販売価格	770円(税抜)／847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜)／847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1239ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	JW-M21RKK
用途	通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに	定格容量	10A 125V AC 10A 250V AC
極数	2極单投	スイッチ特性	ON-OFF
表示部形状	IO表示	操作部形状	ロッカ形
端子部形状	はんだ端子、タブ端子	パネル取付方法	スナップイン
パネルカット	24×15.4mm	パネル厚	最大4mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-25~70°C

全モールドロッカスイッチ

付加機能:TV-5適合

- ・防塵構造
- ・バウンス低減機構
- ・強制開離機構

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.