



品番：EA940DH-434

品名：125V/10A 2極双投/ロッカスイッチ(TV-51 適合)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 760円(税抜) / 836円(税込) | | |
| カタログ価格 | 760円(税抜) / 836円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/05 15:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1194ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|--------|----------------------------|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | JW-M22RKK |
| 用途 | 通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに | 定格容量 | 10A 125V AC 10A 250V AC |
| 極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
| 操作部形状 | ロッカ形 | 端子部形状 | はんだ端子、タブ端子 |
| パネル取付方法 | スナップイン | パネルカット | 24×15.4mm |
| パネル厚 | 最大4mm | 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | | |

全モールドロッカスイッチ

付加機能:TV-5適合

- ・防塵構造
- ・バウンス低減機構
- ・強制開離機構

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.