


品番：EA940DH-453

品名：125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型



販売価格	415円(税抜)／457円(税込)		
カタログ価格	415円(税抜)／457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/26 11:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	JW-S11RKKY
用途	通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに	定格容量	10A 125V AC 10A 250V AC
極数	単極単投	スイッチ特性	ON-OFF
操作部形状	ロッカ形	端子部形状	はんだ端子、タブ端子
表示部形状	部分照光	LED色	黄
パネル取付方法	スナッピン	パネルカット	19.2×12.9mm
パネル厚	最大2mm	接触抵抗	10mΩ以下
使用温度範囲	-25～50℃		
全モールドロッカスイッチ(LED照光式)			
・簡易防塵構造 ・絶縁性の向上 ・省スペース化に貢献			
RoHS対応品			

