


品番：EA940DH-463

品名：125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ



販売価格	635円(税抜) / 699円(税込)		
カタログ価格	635円(税抜) / 699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/14 14:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	SW-3003A
定格容量	15A 125V AC 6A 250V AC 15A 30V DC	極数	単極双投
スイッチ特性	ON-OFF-ON	操作部形状	ロッカー形
端子部形状	はんだ端子	動作方法	オルタネート形
パネル取付方法	ねじ取付け	パネルカット	28×14.5mm
パネル厚	最大4.5mm	接触抵抗	10mΩ以下
使用温度範囲	-10～70℃		
・操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用) ・特殊な端子加締方式:二重固定加締 ・内部機構:シーソー方式 ・特殊銀合金の接点			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

