

品番 : EA940DL-98

品名 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダ-(筒型)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 56 (2025/12/16 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1230ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-4000-A
適合ヒューズ管サイズ	φ 6.4×30mm	定格	250V 10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
端子金具	はんだ付け用端子	取付板厚	4.5mm(最大)
ナット締付け強度	1.2N·m	ナット二面幅	18mm
材質	本体:フェノール(UL94V-0) ツマミ:PBT (UL94V-0)		
ねじ式つまみ			
感電防止型			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.