



品番：EA940DM-114A

品名：4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台



販売価格	2,420円(税抜)／2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜)／2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/02/26 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1187ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-4500-ASH-4PB
極数	4P	定格	DC300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
総合接触抵抗 (初期値)	30mΩ以下	定格適合電線	単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm ²
使用可能電線範囲	単線: φ0.4mm～1.6mm 撚線: 0.2mm ² ～2.0mm ² (素線径 φ0.18mm以上)	標準剥き線長	10mm
端子間ピッチ	5.08mm	主絶縁材	本体: ナイロン66 ボタン: 変性PPE
サイズ	36.78(W)×50.5(D)×16.0(H)mm	推奨適合工具	マイナスドライバー (ボタンを押し込める物なら何でも可)
2ピース端子台			
ボタンロック機構			
チェック孔あり			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.