

品番：EA940DM-165

品名：スクリーレス端子台(ハ° 衤用・連結/緑)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 345円(税抜)／ 380円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 345円(税抜)／380円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 16:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|          |                                                            |          |                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー     | サトーパーツ                                                     | 型番       | SL-8000-G                                                                                                                                 |
| 極数       | 1極                                                         | 定格       | 300V・10A                                                                                                                                  |
| 絶縁抵抗     | DC500V、100MΩ以上                                             | 耐電圧      | AC2000V (1分間)                                                                                                                             |
| 定格電流適合電線 | 単線: φ 1.2mm<br>撚線: 1.25mm <sup>2</sup><br>(素線径 φ 0.18mm以上) | 使用可能電線範囲 | 単線: φ 0.4mm～φ 1.2mm<br>撚線: 0.2mm <sup>2</sup> ～1.25mm <sup>2</sup><br>(素線径 φ 0.18mm以上)<br>フェルール : 0.25mm <sup>2</sup> ～0.5mm <sup>2</sup> |
| 標準剥き線長   | 9mm～10mm                                                   | 取付板厚     | 0.8mm～2.0mm                                                                                                                               |
| 主絶縁材     | 本体:ナイロン66(UL94V-0)<br>ボタン:PPE(UL94V-0)                     | 端子金具     | 187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子                                                                                                                   |
| ボタン色     | 緑                                                          | サイズ      | 7.62×25.9×24.1(H)mm                                                                                                                       |
| パネル貫通タイプ |                                                            |          |                                                                                                                                           |
| RoHS対応品  |                                                            |          |                                                                                                                                           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.